

产品名称	活性成分	外观	抗菌活性	一般用量	应用特点
万菌清™ M701 (现场维护)	非氧化类化合物	浅黄色透明液体	快速杀菌剂、除臭剂	工作液 300-500ppm	20 分钟以内起效，快速杀菌除臭，且适合清除细菌粘液； 不含甲醛，易生物降解，环境相容性优异； 适宜 pH2-9.5 内使用。
万菌清™ M702 (现场维护)	复配型杀菌剂	浅黄色透明液体	快速杀菌剂	工作液 100-200ppm	经济型杀菌剂，有效针对细菌、霉菌； 不含甲醛，可生物降解，环境相容性良好； 适宜 pH2-9.0 内使用。
万菌清™ M703 (现场维护)	复配型杀菌剂	浅黄色透明液体	杀菌剂、杀真菌剂	工作液 300-500ppm	有效针对霉腐微生物，尤其杀真菌方面得到加强； 不含甲醛，可生物降解，有效剥离生物膜； 适宜 pH2-9.5 内使用
万菌清™ M720	异噻唑衍生物	浅黄色透明液体	防腐剂	浓缩液 1.0-3.0% 工作液 400-900ppm	广谱有效的杀菌剂，防霉性能尚可，对细菌尤其有效； 不含甲醛、尤其适于高温、碱性体系防腐，具有出色的化学稳定性； 适宜 pH2-12 均可使用。
万菌清™ M721	BIT 复合防腐剂	黄色至棕色液体	防腐剂	浓缩液 1.0-3.0% 工作液 500-1000ppm	缓释性杀菌剂，持久杀菌防腐； 热稳定性好，碱性条件下稳定； 有效抗腐蚀性，适宜 pH2-12 均可使用。
万菌清™ M723	BIT 复合防腐剂	浅黄色透明液体	防腐剂	浓缩液 1.5-3.0% 工作液 800-1500ppm	采用高品质化妆品防腐剂复配，有效降低了 BIT 对皮肤的刺激性； 缓释性杀菌剂，持久杀菌防腐； 有效抗腐蚀性，适宜 pH2-9.5 均可使用
万菌清™ M732	复合防腐防霉剂	棕色透明液体	防腐剂、防霉剂	浓缩液 1.0-3.0% 工作液 800-1500ppm	有效针对霉腐微生物，尤其防霉方面得到加强； 高温环境和碱性环境下，杀菌防腐效果不变； 适用于微生物膜及操作空间霉菌消除，主要针对非甲醛释放的配方。

上海万厚生物科技有限公司

续表一

产品名称	活性成分	外观	抗菌活性	一般用量	应用特点
万菌清™ M 750 (新型防腐剂)	新噻唑类化合物	浅黄色透明液体	防腐剂	浓缩液 1.0-3.0% 工作液 400-800ppm	新型的杀菌机制促使防腐性能更广谱、更持久； 不含甲醛或甲醛释放剂，尤其适用于传统防腐剂效果不理想的体系； 对皮肤刺激性更小， pH2-10 之间均可使用。
万菌清™ MBK (经济型防腐剂)	甲醛缓释类	无色至浅黄色透明液体	防腐剂	浓缩液 1.0-3.0% 工作液 1000-1500ppm	缓释性杀菌剂，持久杀菌防腐； 热稳定性好，碱性条件下稳定； 有效抗腐蚀性，适宜 pH2-12 均可使用。
万菌清™ M760 (全合成专用)	阳离子化合物	琥珀色液体	防腐剂	工作液 300-700ppm 浓缩液 0.8-1.5%	全合成专用，抗杂油、沉降、杀菌三大功能； 广泛的酸碱稳定性， pH2-12 均可使用； 使用浓度低，容易操作，可以在任何工序加入。
万霉净™ M788 (杀真菌剂)	IPBC 及增效剂	黄色透明液体	杀真菌剂	浓缩液 0.7-1.5%	高效、广谱的杀真菌剂； 含卤素、毒性低，环境友好，耐高温、具有广泛的配伍性； pH 大于 9.0 体系中水解加快。
万霉净™ M789 (杀真菌剂)	BBIT 及其衍生物	黄色透明液体	杀真菌剂	浓缩液 0.5-1.0%	高效、广谱的杀真菌剂； 不含卤素、毒性低，环境友好，耐高温、具有广泛的配伍性； 微溶于水，耐酸碱， pH2-12 均可使用。
万霉净™ M790 (水性杀真菌剂)	BBIT 及其衍生物	黄色透明液体	杀真菌剂	工作液 300-600ppm 浓缩液 1.0-1.5%	高效、广谱的杀真菌剂； 不含卤素、毒性低，环境友好，耐高温、具有广泛的配伍性； 易溶于水，耐酸碱， pH2-12 均可使用。

上海万厚生物科技有限公司